




# SPUMANTE

ETICHETTATRICE AUTOADESIVA

PRODUZIONE: 1500 B/H CON RULLATORE  
2000 B/H CON TESTATA TERMICA  
1000 B/H CON CALOTTE PNEUMATICHE



ETICHETTATRICE CON MAX 3 STAZIONI POSTERIORI  
CON VARIATORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ  
EQUIPAGGIATA DI SERIE CON MOTORI PASSO PASSO



### Etichettatrice adatta per applicare in adesivo:

- Etichettatrice adatta per l'applicazione di etichetta e controetichetta in adesivo con testa posteriore per l'applicazione del collarino avvolgente spumante con diversi sistemi di centratura rispettivamente all'etichetta o al capsulone.

### Inoltre è prevista completa di:

- Distributore per capsulone spumante intercambiabile con distributore per capsule vini tranquilli.
- Impianto con due teste pneumatiche per chiusura capsuloni o testata termica per chiusura capsule termoretraibili o rullatore per chiusura capsule in polilaminato e stagno.

### Inoltre può essere accessoriata con:

- Quadro comandi con scheda PLC gestito con pannello Touch Screen.



### Labelling machine with up to 3 rear stations

- Labelling machine suitable for application of adhesive front and back labels with head at the back for the application of sparkling wine neck collars at different centering points compared to the label or foil.

Output: 1,500 b/h with roller - 2,000 b/h with thermal head - 1000 b/h Pneumatic cylinders with electronic speed variator and step motor.

### Moreover the machine is delivered complete with:

- Sparkling wine foil distributor interchangeable with still wine capsule distributor.
- Device with two hydraulic heads for foil closure or thermal head for shrink wrap capsule closure or roller for tin and poly laminate capsule closure.

### It can also be equipped with:

- Control board with plc card operated by touch screen panel.



### Etikettiermaschine mit bis zu 3 hinteren Stationen

- Etikettiermaschine zum Ankleben von Etiketten und Rückenetiketten, mit Etikettierkopf Rückenetikette für die Anbringung des runden Schaumweinstreifens mit verschiedenen Zentrierungssystemen für die Etikette oder die Kapsel.

Produktion: 1500 b/h mit Anroller - 2000 b/h mit Thermokopf - 1000 b/h Pneumatikkappen mit elektronischem Drehzahlregler und Schrittmotor ausgestattet.

### Die Maschine ist mit den folgenden Ausrüstungen versehen:

- Schaumweinkapselverteiler, austauschbar mit Kapselverteiler für Stillweine.
- Anlage mit zwei pneumatischen Köpfen für das Schliessen der wärmeschrumpfenden Kapseln oder Walze für das Schliessen der Polylaminat- oder Zinnkapseln.

### Außerdem kann sie mit den folgenden Ausrüstungen sein:

- Schaltschrank mit Plc-Steuerkarte, der mit Schalttafel Touch Screen verwaltet wird.



### Machine à étiqueter avec un maximum de 3 stations arrière

- Machine à étiqueter pour l'application adhésive d'étiquette et de contre étiquette avec tête postérieure pour l'application de la collerette enveloppante avec système de centrage par rapport à l'étiquette ou à la grande capsule.

Production: 1500 b/h avec rouleuse - 2000 b/h avec tête thermique - 1000 b/h bouchons pneumatiques avec un variateur de vitesse électronique et un moteur pas-à-pas.

### En outre la machine est prévue de:

- Distributeur pour grande capsule mousseux interchangeable avec le distributeur pour capsules vins tranquilles.
- Installation avec deux têtes pneumatiques pour la fermeture des grandes capsules ou culasse thermique pour la fermeture des capsules thermo rétractables ou rouleuse pour la fermeture des capsules en poly laminé et en étain

### Les équipements suivants sont également disponibles:

- Tableau de commande avec carte PLC géré par un panneau tactile et servo-positionneurs.



### Máquina de etiquetado con hasta 3 estaciones traseras

- Máquina de etiquetado adecuado para la aplicación de la etiqueta y la etiqueta trasera en la cabeza trasera con adhesivo para la aplicación de la envolvente de cuello espumoso con diferentes sistemas de centrado, respectivamente, etiqueta o cápsula de aluminio.


Salida: 1.500 b / h con rodillo - 2.000 b / h con cabezal térmico - 1.000 b/h cabezal neumáticas con variador electrónico de velocidad y motor paso a paso.

### Ademas está completa de:

- Distribuidor para cápsulas vino espumante intercambiabile con distribuidor para cápsulas vino tranquilos.
- Sistema con dos cabezas neumáticas para cápsulas o cierre cabezal térmico para cerrar cápsulas termoretráctiles o rodillo bruñido cápsulas para cerrar cápsulas de POLILAMINADO y estaño.

### Ademas puede ser equipada con:

- Cuadro de mando con tarjeta PLC gestionado mediante panel touch screen.



**DIMENSIONI** 3900 x 1300 mm

**SIZE** 1800 h

**PESO NETTO** 1000 kg

**NET WEIGHT**

**PIANO LAVORO** 1000 mm ± 50 mm

**OPERATING HEIGHT**

**RENDIMENTO ORA** 1500 B/H RULLATORE

**OUTPUT BPH** 2000 B/H TESTA TERMICA  
1000 B/H CALOTTE PNEUMATICHE

**MOTORI** 2 kw

**MOTORS**

**FREQUENZA - FREQUENCY** 50 HZ

**VOLTAGGIO - VOLTAGE** 380 VOLT 3 POLI + TERRA

**CONSUMO ARIA - AIR FLOW** 50 NL/MIN.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO - WORKING PRESSURE** 6 BAR

- Le macchine funzionano con aria compressa
- Se non viene specificato al momento dell'ordine, tutte le macchine vengono fornite con catena in plastica
- Tutte le macchine possono essere fornite, a richiesta con stampante a caldo

- Machines operate with compressed air
- If not otherwise specified at the moment of order all machines are supplied with plastic chains
- All machines can be supplied, upon request, with hot sealing system

I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figurativi nel catalogo hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno un valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente menzionati nel contratto di vendita.

Weights, dimensions, price, output data and any other data given in the catalogues are for guidance purpose only and shall not be considered binding except to the extent to which they are specifically detailed in the sale contract.

**ENOS s.r.l.**

Via Pierino Testore, 23 - 14053 CANELLI - ASTI - ITALIA

Tel. +39 0141 822096 - Fax +39 0141 824463

www.enositalia.it - info@enositalia.it